

ตัวกระจายปลั๊กหลายขา
NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8
หมายเลขชิ้นส่วน: 574586

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	24 มม.
ความสูง	23 มม.
ระยะเวลา	87 มม.
ตัวบ่งชี้อ้อม	LED สีเขียว
ตัวบ่งชี้สถานะ	LED สีเหลือง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	58 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	เต้ารับตรง, M8, 3-pin
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	ขั้วต่อแบบตรง M12x1 8 ขา
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	10 V...30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	3 A
กำลังการผลิตปัจจุบันต่อช่อง	2 A
ระดับการป้องกัน	IP68
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
วัสดุที่อยู่อาศัย	เสริมความแข็งแรงด้วย PBT
ที่อยู่อาศัยสี	สีเทา
ซีลวัสดุ	FPM
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	ชุบนิกเกิลและชุบทอง
วัสดุช็อกเก็ต	ทองเหลืองชุบนิกเกิล