


ปลั๊ก
NECU-S1W9-C2-ACO
 หมายเลขชิ้นส่วน: 574588

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	4-40 UNC-2B
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	59 g
อินเทอร์เฟซ fieldbus	Sub-D, 9-pin, ตัวรับ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	ช็อกเก็ต Sub-D 9-pin
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	ขั้วต่อสกรูป้องกันได้
อัตราบอด	1Mbps
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	8 มม. 8 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP20
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	75% ที่ 25°C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	PC-enhanced