


# แผ่นจ่ายแรงดันแนวตั้ง

## VABF-L1-P3A3-M7

หมายเลขชิ้นส่วน: 574592

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| กว้าง                                  | 10.5 mm                                            |
| จำนวนตำแหน่งาล้วสูงสุด                 | 1                                                  |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar             |
| อนุญาต                                 | เครื่องหมาย RCM<br>c UL เรา - ได้รับการยอมรับ (OL) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยืดาล้ว           | 0.45 Nm                                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 220 g                                              |
| ข้อต่อลม 1                             | M7                                                 |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                             |
| วัสดุแผ่น                              | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                               |