

bus interface CDPX-F-CO

หมายเลขชิ้นส่วน: 575301

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความลึกในการติดตั้ง	24 mm
ความสูง	91 mm
ระยะเวลา	41 mm
อนุญาต	ซีดีซี c UL เร - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	5 - 85 % ไม่ควบแน่น
ระดับการป้องกัน	IP20
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	150 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
อินเทอร์เฟซ Fieldbus, Art	CANopen
อินเทอร์เฟซ Fieldbus เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ปลั๊ก Sub-D 9 พิน
อินเทอร์เฟซ Fieldbus อัตราการถ่ายโอน	9.6 kbps ถึง 1 Mbps