


ปลั๊ก
NECU-M-S-A12G4-IS
 หมายเลขชิ้นส่วน: 575719

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN61076-2-101
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	38 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน ขั้วสปริง M12x1 ขั้วต่อตรง
การเข้ารหัสตัวเชื่อมต่อ	A
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	4 A
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	4 mm...8 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...85 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ ชุบนิเกิล
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	สืbronซ์ ปิดทอง