

ชุดตัวยึด
SAMH-S-N8-L-MK
หมายเลขชิ้นส่วน: 575816

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ออกแบบ	สำหรับ T-สลีต
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...85 °C
ประเภทของรัด	หัก ขึ้นแน่น สามารถสอดเข้าไปในร่องจากด้านบนได้
แรงบิดกระชับสูงสุด	0.6 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1.91 g
ฝาครอบวัสดุ	ปะ
ขั้วต่อวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L