

ข้อต่อก้านปรับแนวตัวเอง FK-M10X1,25

หมายเลขชิ้นส่วน: 6140

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M10x1.25
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง เป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 1% ข้อยกเว้น ได้แก่ แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...150 °C
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด	0.9 kN
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	210 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุบุช	เหล็ก สังกะสี
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็ก ชุบสังกะสี
วัสดุขาบอล	เหล็กชุบผิวแข็ง
วัสดุแหวนทรงกลม	เหล็กชุบแข็ง
วัสดุหนีต	เหล็ก สังกะสี