

ข้อต่อสวมเร็วแบบงอ

LCK-1/4-PK-6-KU

หมายเลขชิ้นส่วน: 6262

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	5.3 mm
ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว	ขอบปิดผนึก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ออกแบบ	ตัว L
ขนาดบรรจุ	10
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...145 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ข้อต่อลม 1	เกลียวนอก G1/4
ข้อต่อลม 2	สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 8 มม. สำหรับลูกเสียด้านใน Ø 6 มม. พร้อมน็อต
วัสดุเนื้อยาง	ปอม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สกรูกลวงวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ซุปเปอร์อัลูมิเนียม
วัสดุข้อต่อหมุน	POM