


วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว GR-3/8-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 6308

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่คืนคืนแรง
ข้อต่อลม 1	เกลียวใน G3/8
ข้อต่อลม 2	เกลียวด้านใน G3/8
องค์ประกอบปรับ	สกรูน็อต
ประเภทของรัด	การติดตั้งแผงด้านหน้า มีรูทะลุ ทางเลือก:
มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล	1010 l/min
มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ	1150 l/min
แรงดันใช้งาน	0.01 MPa...1 MPa 0.1 bar...10 bar 1.45 psi...145 psi
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...75 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...75 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	225 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สกรูปรับวัสดุ	ทองเหลือง