

ตัวเก็บเสียง

U-1/8-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 6841

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	0 psi...145 psi
อัตราการไหลที่ความดันบรรยากาศ	1340 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับความดันเสียง	74 dB(A)
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...70 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	8 g
พอร์ทลม	G1/8
วัสดุตัวกันกระแทก	วิชาพลศึกษา
จุดเกลียววัสดุ	อะลูมิเนียม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	อะลูมิเนียม