

เกจวัดความดัน

MA-63-0,25

หมายเลขชิ้นส่วน: 7169

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พื้นที่แสดงผล	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
ได้มาตรฐาน	EN 837-3
เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด	63
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
สื่อปฏิบัติการ	ตัวกลางของเหลว สื่อก๊าซ
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่มีอะเซทิลีน ไม่มีออกซิเจน
แรงดันใช้งาน	0 bar...0.25 bar
ปัจจัยโหลดสลับ	0.9
ปัจจัยโหลดต่อเนื่อง	0.75
ระดับความแม่นยำในการวัด	1.6
ระดับการป้องกัน	IP43
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...80 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	กองหลัง
พอร์ตกลม	G1/4
ลูกเกสียวัสดุ	ทองเหลือง
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็ก
วัสดุในการดูหน้าต่าง	PMMA
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	180 g