


วาล์วคั่นโยกด้วยนิว H-4/3-M5

หมายเลขชิ้นส่วน: 7334

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	4/3 ช่องระบายอากาศ
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	125 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	M5
แรงดันใช้งาน	0 bar...8 bar
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ความกว้างปรกติ	4 mm
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ประเภทการกระตุ้น	น้ำร้อน
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ข้อต่อลม 1	M5
ข้อต่อลม 2	M5
ข้อต่อลม 3	ไม่ติด