


วาล์วกระตั้นก้านไมโคร

S-3-PK-3-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 7843

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2, แบบปิด, คอยด์เดี่ยว
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	60 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	PK-3
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...8 bar
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วก้านวาล์วพร้อมสปริงกลับ
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ความกว้างปกติ	1.8 mm
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงกระตุ้น	6 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	7 g
ประเภทของวัสดุ	มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 1	PK-3
ข้อต่อลม 2	PK-3
วัสดุที่อยู่อาศัย	Polymer ทองเหลือง