



# แผ่นจ่ายแรงดันแนวตั้ง

## VABF-S4-1-P1A14-G14

หมายเลขชิ้นส่วน: 8000689

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ความกว้าง                                                     | 26 mm                                          |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                                          | ISO 15407-2                                    |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                     |
| การวางซ้อนแนวตั้งแบบนิวเมติก                                  | การจ่ายแรงดันทางเลือกสำหรับ 1 และ 14           |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 1 MPa<br>10 bar                                |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 900 l/min                                      |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)                | ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป              |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)                     | ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า   |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| ระดับการป้องกัน                                               | IP65<br>NEMA 4                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -5 °C...50 °C                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 191 g                                          |
| ประเภทของการยึดแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง                            | บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ<br>บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G1/4                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | อลูมิเนียมหล่อ                                 |