

สายนำร่อง
NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
หมายเลขชิ้นส่วน: 8001373

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	25 พิน ชายตรง/ปลายเปิด Sub-D / -
ป้องกัน	ใช่
ความยาวสายเคเบิล	3.2 m
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	7 mm
ระดับการป้องกัน	IP40 ในสภาพการติดตั้ง
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
สีปลอกสาย	สีเทา
ที่อยู่อาศัยสี	สีเทา