

ตัวชดเชยช่วงเวลา DARD-L1-63-S

หมายเลขชิ้นส่วน: 8001414

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	50/63
ส่วนเบี่ยงเบนในแนวนอน +/-	2 mm
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...120 °C
โหลดสูงสุดระยะยาวที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/-	2500 N
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุโบลท์	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ส้อมวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุชิ้นส่วนเลื่อน	ทองเหลือง
ผิววัสดุ	เหล็กสปริง