


# เทอร์มินัลสตริป

## VABM-L1-18W-G38-12-G

หมายเลขชิ้นส่วน: 8004920

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	19 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	12
อนุญาต	c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2785 g
ควมคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14	G1/8
การเชื่อมต่อควบคุมอากาศเสีย 82/84	G1/8
ข้อต่อลม 1	G3/8
ข้อต่อลม 2	G1/4
ข้อต่อลม 3	G3/8
ข้อต่อลม 4	G1/4
ข้อต่อลม 5	G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด