

โมดูลอินพุต/เอาต์พุต CDPX-EA-V2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8023321

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความลึกในการติดตั้ง	34 mm
ความสูง	89 mm
ระยะเวลา	41 mm
อนุญาต	ซีดีซี c UL เร - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	5 - 85 % ไม่ควบแน่น
ระดับการป้องกัน	IP20
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	80 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
อินพุตดิจิทัล, จำนวน	8
อินพุตดิจิทัล, ความล่าช้าของสัญญาณอินพุต	0.1ms 3ms 10ms 20ms
ดิจิทัลอินพุต แรงดัน/กระแสอินพุต	24Vdc
อินพุตดิจิทัล ค่าเล็กน้อยสำหรับ TRUE	12 - 30 VDC
อินพุตดิจิทัล ค่าเล็กน้อยสำหรับ FALSE	0 V
อินพุตดิจิทัล การแยกไฟฟ้า	ใช่
ดิจิทัลเอาต์พุต, ตัวเลข	7
ดิจิทัลเอาต์พุต หน้าสัมผัส	1 รีเลย์
ดิจิทัลเอาต์พุต, แรงดันเอาต์พุต	12 - 30 V DC
เอาต์พุตดิจิทัล, กระแสไฟขาออก	0.5 A
เอาต์พุตดิจิทัล การแยกไฟฟ้า	ใช่
เอาต์พุตดิจิทัล, ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร	ใช่
ดิจิทัลเอาต์พุต, ความต้านทานโอเวอร์โหลด	ใช่