

# Linear gantry YXCL-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 8024302

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ความสม่ำเสมอของพื้นที่เพาปลูก          | 0.1 mm/m                                          |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | แนวนอน                                            |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | ระบบแกนแนวระนาบ<br>ด้วยโมดูลไดรฟ์ไฟฟ้าและนิวแมติก |
| รอบการทำงาน                            | 100%                                              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -20 °C...60 °C                                    |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 90 %                                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 5 °C...45 °C                                      |
| ช่วงการบำรุงรักษา                      | 2500 km                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                            |
| วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์                    | อลูมิเนียมอนไดซ์<br>เหล็กเคลือบ                   |
| ขายึดวัสดุ                             | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                       |
| ห่วงโซ่พลังงานของวัสดุ                 | PA เสริมแรง                                       |