

# Linear gantry EXCT-30- -

หมายเลขชิ้นส่วน: 8026576

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| ขนาด                                   | 30                             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | แนวนิ่ง                        |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | พอร์ทัลไลน์                    |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.95 bar...8 bar              |
| อัตราเร่งสูงสุด                        | 50 m/s <sup>2</sup>            |
| ความเร็วสูงสุด                         | 5 m/s                          |
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ                   | ±0.1 มม.                       |
| รอบการทำงาน                            | 100%                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III              |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -10 °C...60 °C                 |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 90 %                       |
| ระดับความดันเสียง                      | 78 dB(A)                       |
| ระดับการป้องกัน                        | IP40                           |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 10 °C...40 °C                  |
| แรงประมวลผลสูงสุดในทิศทาง Z            | 300 N                          |
| โหลดพิกัดพร้อมไดนามิกสูงสุด            | 3 kg                           |
| ประเภทของรัด                           | พร้อมชุดติดตั้ง<br>มีตัวเลื่อน |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS         |