

โซลินอยด์คอยล์  
VACN-N-A1-1  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8029144

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ประเภทการดำเนินการ                     | ไฟฟ้า                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| รอบการทำงาน                            | 100%                                      |
| ชั้นฉนวน                               | F                                         |
| ชั้นฉนวนของลวดเคลือบ                   | F                                         |
| ลักษณะขดลวด                            | 24 V DC: 0.7 W                            |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต      | +/- 10 %                                  |
| การจำแนกทางทะเล                        | ดูใบรับรอง                                |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | DNV TAA000011J                            |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                            |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65                                      |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 95 g                                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                      | รูปร่าง A<br>ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803 |
| ประเภทของรัด                           | ด้วยน็อตเกลียว                            |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | Polymer<br>เหล็ก                          |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ                   | ทองเหลือง                                 |
| วัสดุที่คดเคี้ยว                       | ทองแดง                                    |