


**การแยกช่อง**  
**VABD-S1-1-P6-C**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8029441

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                          | ผ่านแผ่นปีกผีเสื้อ                              |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                           | ISO 5599-1                                      |
| แรงดันใช้งาน                                   | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                 |
| ความเหมาะสมของสัญญาณ                           | ใช่                                             |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป               |
| สื่อปฏิบัติการ                                 | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม         | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                           | -20 °C...60 °C                                  |
| อุณหภูมิปานกลาง                                | -10 °C...50 °C                                  |
| สื่อควบคุม                                     | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -10 °C...50 °C                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 75 g                                            |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| แผ่นแยกวัสดุ                                   | เหล็ก<br>NBR                                    |