

ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที NPFC-T-G12-2R12-FMM

หมายเลขชิ้นส่วน: 8030258

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุการเชื่อมต่อเกลียว	ทองเหลืองชุบนิกเกิล
ขนาดบรรจุ	10
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...50 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...150 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	100.7 g
ข้อต่อลม 1	G1/2
ข้อต่อลม 2	R1/2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS