

แผ่นเพลทยึดตอนปลาย

VABE-S1-2LZ-G34

หมายเลขชิ้นส่วน: 8032664

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	44 mm
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	ผ่านแผ่นปีกผีเสื้อ
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 5599-1
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
ความเหมาะสมของสัญญาณ	ใช่
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทำซ้ำได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...50 °C
สื่อควบคุม	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	360 g
ประเภทของรัด	พร้อมรูเจาะสำหรับสกรู M6
ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14	G1/4
ข้อต่อลม 1	G3/4
ข้อต่อลม 3	G3/4
ข้อต่อลม 5	G3/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นปิดท้าย	อลูมิเนียมหล่อ