



# แผ่นจ่ายแรงดันแนวตั้ง VMPA2-VSP-QS1/4

หมายเลขชิ้นส่วน: 8035442

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| กว้าง                                  | 21 mm                                          |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar         |
| ไฟลิตความดัน                           | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar             |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...50 °C                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 80 g                                           |
| ข้อต่อลม 1                             | QS-1/4                                         |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| แผ่นจ่ายวัสดุ                          | PA เสริมแรง                                    |