

# Cabinet through feed NEFU-D12G4-R3DW4

หมายเลขชิ้นส่วน: 8040457

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ระยะเวลา                               | 40.1 มม.                                                                  |
| ได้มาตรฐาน                             | EN61076-2-101<br>IEC 60603-7-3                                            |
| ประเภทของรีด                           | ชั้นแน่น                                                                  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1                    | เต้ารับตรง, M12x1, 4-pin, D-coded                                         |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2                    | ซ็อกเก็ตมูม RJ45, 4 ขั้ว                                                  |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC            | 0 V...30 V                                                                |
| ฟักัดกระแสที่ 40°C                     | 2 A                                                                       |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                     | 0.8 kV                                                                    |
| คุณสมบัติการส่งผ่าน                    | สอดคล้องกับหมวด 5, EN 50173, ระดับ D<br>ตามหมวด 5, ISO/IEC 11801, ระดับ D |
| ระดับการป้องกัน                        | IP20<br>IP65<br>IP67                                                      |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...60 °C                                                             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                            |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                    |
| ระดับมลพิษ                             | 3                                                                         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                             |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | ทองเหลืองชุบนิเกิล<br>PA<br>สังกะสีหล่อ                                   |
| ที่อยู่อาศัยสี                         | สีดำ                                                                      |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ                   | ทองเหลือง<br>ปิดทอง                                                       |