

เทอร์มินัลสตริป
VABM-L1-10HWS2-G18-16-GR
หมายเลขชิ้นส่วน: 8058340

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	10.5 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
จำนวนตำแหน่งวาស់สูงสุด	16
อนุญาต	c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
ควมคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14	M5
การเชื่อมต่อควมคุมอากาศเสีย 82/84	M5
ข้อต่อลม 1	G1/8
ข้อต่อลม 2	M7
ข้อต่อลม 3	G1/8
ข้อต่อลม 4	M7
ข้อต่อลม 5	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด