


ชุดต่อแบบขนาน EAMM-U-86-S48-60G-177

หมายเลขชิ้นส่วน: 8059009

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|------------------------|
| ขนาด | 86 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 5000 rpm |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 95 % |
| ระดับการป้องกัน | IP40 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| โมเมนต์ความเฉื่อย | 175 kgmm ² |
| แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา | 0.25 Nm |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้ | 9.5 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 3300 g |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส | S48 |
| อินเทอร์เฟซรหัสมอเตอร์ | 60G |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |