


ชุดต่อแบบขนาน  
EAMM-U-86-S48-60P-177  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8059011

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|----------------------------------------|------------------------|
| ขนาด                                   | 86                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด                  | 5000 rpm               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| ระดับการป้องกัน                        | IP40                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C         |
| โมเมนต์ความเฉื่อย                      | 175 kgmm <sup>2</sup>  |
| แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา               | 0.25 Nm                |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้                    | 9.5 Nm                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 3300 g                 |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส              | S48                    |
| อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์                 | 60P                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |