

ท่อลมพลาสติก
PTFEN-16X2,5-NT-25
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8061177

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	16 mm
ร็คมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	160 mm
Øภายใน	11 mm
ร็คมีการโค้งงอขั้นต่ำ	109 mm
ข้อมูลการใช้งาน	ท่อลมที่ไม่มีตัวพิมพ์
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...72.5 psi
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
เครื่องทดสอบไฟ	UL94 V-0
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
คลาสคสลินรัม	องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...150 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.228 kg/m
พอร์กลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 16 มม.
สี	ธรรมชาติ
ความแข็งผิ	D 55 +/-5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	ไฟเบอร์