


ชุดต่อ  
**EAMM-A-L27-40R**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8063445

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                  |
|----------------------------------------|-------------------------|
| ความยาวระบุ                            | 27.1 mm                 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ              |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด                  | 10000 rpm               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L          |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C          |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %                |
| ระดับการป้องกัน                        | IP40                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C          |
| โมเมนต์ความเฉื่อย                      | 0.355 kgmm <sup>2</sup> |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้                    | 2 Nm                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 131 g                   |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ              | L27                     |
| อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์                 | 40R                     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS  |