


ชุดต่อ
EAMM-A-L62-120G
หมายเลขชิ้นส่วน: 8063507

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	76.9 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	5500 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	151 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	47 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1970 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	L62
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	120G
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS