


ชุดต่อ
EAMM-A-N48-80P
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8063592

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	54 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	6000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	45 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	17 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	620 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	N48
อินเทอร์เฟซรหัสมอเตอร์	80p 80PA 80RA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS