

แผ่นเชื่อมต่อ VABS-P12-S-M5-P3

หมายเลขชิ้นส่วน: 8068637

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	25 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
คุณสมบัติพิเศษ	เข้ากันได้กับออกซิเจนตามมาตรฐาน DIN EN 1797
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	1
แรงดันใช้งาน	0 bar...1.7 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	27 l/min
อัตราการไหลปกติ 2-3	28 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [5:3:1] ก๊าซเฉื่อย ออกซิเจน
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้ ขนาดอนุภาคสูงสุด 5 µm
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 70 % ไม่ควบแน่น
ระดับการป้องกัน	IP00
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...70 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	55 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 1	M5
ข้อต่อลม 2	M5
ข้อต่อลม 2S	M5
ข้อต่อลม 3	M5
ข้อต่อลม 5	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมดีดชุบผิวอลูมิเนียม