



ตัวกรองสุญญากาศ
OAFF-G3-5

หมายเลขชิ้นส่วน: 8068944

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กรองความบริสุทธิ์	40 µm
ขนาดบรรจุ	10
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...]]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1 g
ประเภทของรัด	เลื่อนได้ หัก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตัวกรองวัสดุ	เนื้อเยื่อ PA
วัสดุที่อยู่อาศัย	ปอม
ความสามารถในการดีดออกของพัลส์	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi