

ชุดขับเคลื่อนวาล์ว VZBM-A-11/2"-RP-25-D-2-B2-PB40

หมายเลขชิ้นส่วน: 8070248

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	บอลวาล์ว 2 ทาง ไดรฟ์หมุนโยก
ประเภทการดำเนินการ	นิวเมติก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
ข้อต่อแบบเข้ามุม	Rp1 1/2
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ทิศทางสล็อต = ทิศทางการไหล
ขนาดที่กำหนดDN	40
แรงดันใช้งาน	5.5 bar...8 bar
ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN	25
ปานกลาง	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] ก๊าซเฉื่อย น้ำ - ไม่ใช่ไอน้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง
สื่อปฏิบัติการ	ระบอบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	จุดน้ำค้างต่ำกว่าอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิปานกลางอย่างน้อย 10 °C สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
อุณหภูมิปานกลาง	-15 °C...90 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
กระแสKv	156 m³/h
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลืองชุบนิกเกิล
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	CW617N
ซีลวัสดุ	FPM HNBR ไฟเบอร์
ลูกบอลวัสดุ	ทองเหลืองชุบโครเมียม
วัสดุลูกบอลหมายเลข	CW614N
เพลารั้ว	ทองเหลือง
เพลารั้วหมายเลขวัสดุ	CW614N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3329 g

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ