

**ชุดตัวแปลง**  
**DHAA-G-R3-12-B20-10**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8072172

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 12                                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...50 °C                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 35 g                                      |
| ประเภทของวัสดุ                         | ด้วยเกลียวใน                              |
| วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์                    | อะลูมิเนียมอัลลอย ซูบอโนไคซ์              |
| วัสดุสกรู                              | เหล็กกล้าไนซ์                             |