

แผ่นเชื่อมต่อ VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8072668

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบอบอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP54 IP65
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	IP54 สำหรับการป้องกันการระบายอากาศแบบเขาวงกต (เช่น VABD-D3-L) IP65 สำหรับการป้องกันการระบายอากาศพร้อมแหวนปิดผนึก (เช่น VABD-D3-SN)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	362 g
ประเภทของวัสดุ	ด้วยโลหะและสกรู
เชื่อมต่อไฟลิตแอร์ 12	G1/4
เชื่อมต่อลม 1	G1/4
เชื่อมต่อลม 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
เชื่อมต่อลม 3	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	เคลือบอะลูมิเนียม
ซีลวัสดุ	NBR