

ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ  
OGVM-55X115-AV-N-G14F  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8073867

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                               | มูลค่า                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ตัวดูดขีดเซยความสูง                       | 13 mm                                                       |
| รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ                       | 50 mm                                                       |
| ความกว้างปรกติ                            | 8 mm                                                        |
| ขนาดถ้วยดูด                               | 55x115 มม.                                                  |
| ปริมาณจุกนม                               | 52 cm <sup>3</sup>                                          |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                       | ข้างต้น                                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                         | ตามต้องการ                                                  |
| รูปร่างจุกนม                              | ท่อพียูดีวีรี 1.5 เท่า                                      |
| แรงดันใช้งาน                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| แรงดันปกติในการทำงาน                      | -60 kPa                                                     |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน              | -0.6 bar                                                    |
| สื่อปฏิบัติการ                            | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]            |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK           | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ    | VDMA24364-A1-L                                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                            | -20 °C...80 °C                                              |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย             | 200 N                                                       |
| แรงต้านข้างแนวตั้งที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย | 234 N                                                       |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                          | 76 g                                                        |
| ประเภทของรัด                              | ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ                                    |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ                      | เกลียวตัวเมีย G1/4                                          |
| สี                                        | สีดำ                                                        |
| ความแข็งฝั่ง                              | 60 +/- 5                                                    |
| จุดเกลียววัสดุ                            | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                                        |
| วัสดุหมายเหตุ                             | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                      |
| ถ้วยดูดวัสดุ                              | NBR                                                         |