

**โซ่คัพ**  
**DYEF-G8-M12-Y1**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8073907

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | M12                                                           |
| อับ                                    | 1.2 mm                                                        |
| การทำให้หมด ๑                          | วงแหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้านโดยไม่มีตัวหยุดโลหะคงที่ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                    |
| การตรวจจับตำแหน่ง                      | ปราศจาก                                                       |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด              | 0.8 m/s                                                       |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                                |
| ความยาวลวดทอน                          | 1.2 mm                                                        |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 5 Nm                                                          |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ           | 0.35 J                                                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 72.5 g                                                        |
| ประเภทของรีด                           | มีแขนเกลียว                                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                        |
| ซีลวัสดุ                               | NBR                                                           |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                          |