


ชุดตัวแปลง DHAA-G-R3-16-B19-32

หมายเลขชิ้นส่วน: 8079191

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	60 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์	อะลูมิเนียมอัลลอย ซุบอโนไดซ์
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไนซ์