


สายมอเตอร์

NEBM-F1W31-XC-0.5-F1N-DF1W31

หมายเลขชิ้นส่วน: 8079819

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การกำหนดสาย	ไม่มีที่ใส่ป้าย
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	30
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	27 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังค์ชัน	หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ	สี่เหลี่ยม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	กระป๋อง
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เต้ารับสายเคเบิล	มุม
จุดการเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 หมายถึงเกี่ยวกับเต้าเสียบสายไฟ	90°
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	แผนภาพการเชื่อมต่อแบบ F1
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	31
การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด	31
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด	สแน็ปล๊อค
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังค์ชัน	หน้าควบคุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 การออกแบบ	สี่เหลี่ยม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ	ซ็อกเก็ต
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เต้ารับสายเคเบิล	มุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 บันทึบบนเต้ารับสายเคเบิล	90°
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อแบบ F1
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสาส/สายไฟ	31
การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสาส/สายไฟขนาด	31
ขั้วต่อไฟฟ้า 2 ประเภทของตัวยึด	สแน็ปล๊อค
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...50 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	0.5 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	0.25 kV
ความยาวสายเคเบิล	0.5 m
คุณสมบัติสาย	สำหรับการใช้งานแบบไดนามิก
เส้นเงื่อนไขการทดสอบ	เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ
รัศมีการตัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว	0 mm
หมายเหตุเกี่ยวกับรัศมีการตัด การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว	งอได้ครั้งเดียว
รัศมีการตัด, การเดินติดตั้งสายแบบหยึดหยุ่น	25 mm

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การประกอบสายเคเบิล	31 x 0.01 มม. ²
ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย	0.0105 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP20
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...75 °C
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน	-5 °C...70 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...55 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	1
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุปลอกสาย	PET
สีปลอกสาย	สีเทา
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดงกระป๋อง