


ชุดตัวแปลง EHAM-E20-40-E8-35

หมายเลขชิ้นส่วน: 8081015

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...70 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	24 g
ฐานรหัสอินเทอร์เฟซ	E20
โครงสร้างรหัสอินเตอร์เฟซ	E8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์	โลหะผสมอลูมิเนียมดีด