

ตัวชดเชยช่วงเวลา
DARD-L8-20-S
หมายเลขชิ้นส่วน: 8081466

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20
ส่วนเบี่ยงเบนในแนวนอน +/-	2.5 mm
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
โหลดสูงสุดระยะสั้นที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/-	1100 N
โหลดสูงสุดระยะยาวที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/-	550 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	137 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ปราศจากทองแดง
อะแดปเตอร์วัสดุ	อลูมิเนียมอนไดซ์
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไนซ์