


# Linear gantry YXML-1

หมายเลขชิ้นส่วน: 8082249

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความสม่ำเสมอของพื้นที่เพาปลูก	0.1 mm/m
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวนอน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ระบบแกนแนวระนาบ ด้วยโมดูลไดรฟ์ไฟฟ้า
รอบการทำงาน	100%
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 90 %
อุณหภูมิโดยรอบ	10 °C...40 °C
ช่วงการบำรุงรักษา	2500 km
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์	อลูมิเนียมอนโนไดซ์
ขาคีตัววัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
หวังชีพพลังงานของวัสดุ	PA เสริมแรง