

# Cover kit VAVC-F12-SCC-50-TP

หมายเลขชิ้นส่วน: 8084045

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาดที่กำหนดDN                         | 50                                                                                                                                  |
| ป้องกันการระเบิด                       | โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX)                                                                      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                                                                                                   |
| ปานกลาง                                | ไอน้ำ<br>น้ำมันไฮดรอลิกจากน้ำมันแร่<br>ก๊าซเฉื่อย<br>น้ำมันแร่<br>น้ำ<br>กรองอากาศอัด, กรองความละเอียด 200 µm<br>ของเหลวที่เป็นกลาง |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อ                  | อนุญาตให้ใช้สื่อที่เป็นแก๊สได้ก็ต่อเมื่อไหลผ่านบ่าวาส์                                                                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -30 °C...200 °C                                                                                                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                                                                                                                        |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -10 °C...60 °C                                                                                                                      |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                                                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1180 g                                                                                                                              |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                              |
| วัสดุหุ้ม                              | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                                                                         |
| ซีลกันหมุนวัสดุ                        | ไฟเบอร์                                                                                                                             |
| วัสดุซีลที่นึ่ง                        | PTFE, แบบปรับแต่ง                                                                                                                   |