


ชุดเกียร์ EMGA-60-A-G5-60P

หมายเลขชิ้นส่วน: 8085345

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	60 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	60 mm
ฟันเฟือง	0.27 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แบบมุมฉาก
อัตราทดเกียร์	5:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	13000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกระปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	24 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกระปุกเกียร์	0.257 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	38 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	95 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	1.9 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1700 g
เอาต์พุตกระปุกอินเตอร์เฟส	60G
ไดรฟ์เกียร์อินเตอร์เฟส	60P
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS