


ชุดเกียร์
EMGA-80-A-G3-80P
หมายเลขชิ้นส่วน: 8085346

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	80 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	80 mm
ฟันเฟือง	0.22 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แบบมุมฉาก
อัตราทดเกียร์	3:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	7000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกระปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	40 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกระปุกเกียร์	1.409 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	64 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	95 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	5 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4300 g
เอาต์พุตกระปุกอินเตอร์เฟส	80G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส	80P
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS