

ข้อต่อ

EAMD-32-32-11-16X20-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 8086050

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|------------------------|
| บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 | 11 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2 | 16 mm |
| ขนาด | 32 |
| ความยาวระบุ | 32 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 8000 rpm |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 95 % |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -25 °C...60 °C |
| โมเมนต์ความเฉื่อย | 14.5 kgmm ² |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้ | 16 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 126 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |