

เกจวัดความดัน
PAGN-26-1M-G18S
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8088986

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พื้นที่แสดงผล	0 bar...10 bar 0 MPa...1 MPa 0 psi...145 psi
เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด	26
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เกจวัดแรงดันแบบBourdon
ประเภทของรีด	การติดตั้งสาย
สื่อปฏิบัติการ	ก๊าซเฉื่อย ของเหลวที่เป็นกลาง
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่มีอะเซทิลีน ไม่มีออกซิเจน
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
ปัจจัยโหลดสลับ	0.66
ระดับความแม่นยำในการวัด	4
ระดับการป้องกัน	IP43
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	กองหลัง
พอร์ทลม	G1/8 พร้อมวงแหวนซีล
วัสดุที่สัมผัสโดยตรง	ส่วน ทองเหลือง
จุดเกลียววัสดุ	ส่วน
วัสดุที่อยู่อาศัย	ส่วน
วัสดุในการดูหน้าต่าง	HP
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	8 g
สเกล	มาตราส่วนเดียว MPa (ภายนอก)